

Основные технологии и преимущества



Естественное звучание

Благодаря передовым технологиям, слуховые аппараты Руна L обеспечивают четкость и натуральность звучания, хорошую слышимость в различных акустических ситуациях, комфорт и снижение утомляемости.



Тиннитус-терапия*

В слуховых аппаратах Руна L представлено современное решение для борьбы с субъективным ушным шумом (тиннитусом). Имеется возможность выбора нужного варианта терапии под индивидуальные особенности ушного шума пользователя.



Разборчивость речи

Со слуховыми аппаратами серии Руна L можно вновь почувствовать уверенность в общении. Технологии адаптивного шумоподавления, подавления обратной связи, а также адаптивной направленности позволят слышать речь четко и без искажений.



Программы прослушивания

В слуховых аппаратах Руна L могут быть активированы до 4 программ прослушивания.



T-катушка*

Слуховые аппараты Руна L оснащены индукционной катушкой. В местах, оборудованных индукционной петлей, это поможет более четко понимать речь собеседника, а также объявления по громкой связи.



Цвета

Цветовая палитра слуховых аппаратов Руна L разработана с учетом предпочтений российских пользователей и подойдет к различным цветам волос и кожи.

Руна S



Руна M



Руна P



Руна SP



Ключевые особенности	модель	L4	L6	L8
Количество каналов		4	6	8
Бинауральная координация				
Регулировка ВУЗД в каждом канале		●	●	●
WDRC-компрессия		●	●	●
Количество программ прослушивания		2	3	4
Многоканальное адаптивное шумоподавление		●	●	●
Адаптивное подавление обратной связи без снижения усиления (противофазное)		●	●	●
Направленные микрофоны			●	●
Фиксированная направленность			●	●
Адаптивная направленность				●
Снижение шумов микрофона (SoftSquelch)			●	●
Система DataLogging		●	●	●
Система AutoPhone				●
InSitu аудиометрия		●	●	●
Индукционная катушка			●	●
FM-совместимость			●	●
Тиннитус-маскер				●

